

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numer zamówienia 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○○○○○
Hałas ruchowy	○○○○○
Odejście	○○○○○
Odporność na korozję	○○○○○

### PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	440 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	175 mm
Szerokość całkowita	128 mm
Waga całkowita	10,68 kg

### KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm

### OBUDOWA

Wysięg	33 mm
Promień działania koła	100 mm
Zasięg działania koła	200 mm
Średnica kopuły	130 mm

### MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numer zamówienia 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

