

## LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virzienu bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	130 kg
Statiskā krāvnese	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	170 mm
Kopējais platums	89 mm
Kopējais svars	1,25 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	22 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	52 mm
Pagrieziena rādiuss	156 mm
Grozāms savienojums	312 mm
Kupola diametrs	56 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva