PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	310 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	160 mm
Samlet bredde	118 mm
Samlet vægt	6,94 kg

GAFFEL

Udladning	30 mm
Udfaldsradius	84 mm
Udfaldsdiameter	168 mm
Dome-diameter	104 mm

HJUL

Leje	Ikke-bearbejdet Nav
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm

MONTERING

Pladelængde	112 mm
Pladebredde	112 mm
Længde på pladehul (maksimum)	92 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	92 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Bestillingsnummer 00800109

Produkttegninger

