PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	85 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	960 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	9,8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestelnummer 00801896

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Bestelnummer 00802896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH