

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-14/11

EAN 4031582090079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт	14 mm