

AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Objednáací číslo 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	138 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	1,03 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	43,5 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm
Poloměr otáčení	60 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	45 mm
Poloha závitu šroubu	19 mm
Množství montážních otvorů	2

AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127
Objednáací číslo 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

