

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Buka u pokretu ○○○○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Nosivost na 3 km/h	300 kg
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Nosivost na 6 km/h	200 kg
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna težina	1,992 kg

## TOCAK

	mekan
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	nerdjajući čelik, težak
oblik viljuska	siroko

## PRILAGOĐAVANJE

Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

