

## LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea clinic                                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Standarta                            | līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi                         |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 150 kg                                                                   |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 150 kg                                                                   |
| Elektrovadītspēja                    | Nē                                                                       |
| Nerūsējošais                         | Jā                                                                       |
| Statiskā krāvnese                    | 300 kg                                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                                                    |
| Kopējais augstums                    | 150 mm                                                                   |
| Kopējais platums                     | 71 mm                                                                    |
| Kopējais svars                       | 0,99 kg                                                                  |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd                                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Ofsets              | 40 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm                  |
| Grozāms savienojums | 205 mm                    |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                                      |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                          |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm                                         |
| Protektora platums     | 15 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                    |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija                                         |
| Skrūves diametrs   | 32 mm                                                                                           |
| Skrūves garums     | 50 mm                                                                                           |
| Ieteikums          | Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«iF  
Design»  
balva

# LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



«IF  
Design»  
balva  
product  
design  
award