

ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	1,77 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrдост Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Objednací číslo 00028781

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

