

## AGILA

2477PJP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326864  
Broj porudžbine 00032058

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 163 mm                          |
| Ukupna težina                  | 1,006 kg                        |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuskas | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| offset          | 41 mm                 |
| okretni radijus | 131 mm                |
| Otpor okretanju | 262 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, okrugli                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 21,5 mm                                                            |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 24 mm                                                              |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2477PJP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326864  
Broj porudžbine 00032058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

