제품 정보

# MAXTECH

## UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Maxtech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 100 kg |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.07 kg |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 콘 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 50 mm |
| 트레드 폭 | 20 mm |
| 차축 홀 직경 | 6 mm |
| 허브 길이 | 22 mm |
| 차체 너비 | 20 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

주문 번호 00008698

**제품 도면**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH