

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817
Broj porudžbine 00030948

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Basetech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 200 kg

Statički Nosivost 400 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,207 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Identično sa telom Tocak

Nošenje kotrljajući lezaj

Boja Tocak Prirodno belo

stitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 125 mm

Širina omotac 40 mm

dimenzija rupa osovina 12 mm

dužina glavcine 48 mm

Širina tela 40 mm

Teškoća gazećeg omotac (D) 65 Šor D

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Broj porudžbine 00030948

TEHNIČKI CRTEŽI

