PRODUKTINFORMATION

ZETA STAINLESS

8670TOO160P63

EAN 4031582313444

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta stainless
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	2,84 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	55 mm
Udfaldsradius	135 mm
Udfaldsdiameter	270 mm
Dome-diameter	96 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	74 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	74 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8670TOO160P63


EAN 4031582313444


Bestillingsnummer 00830093

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH