

AGILA LIGHT

1477PA0075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492
Broj porudžbine 00900450

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila light
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	60 kg
Statički Nosivost	120 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	100 mm
Ukupna širina	44 mm
Ukupna težina	0,246 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	25 mm
okretni radijus	78 mm
Otpor okretanju	156 mm
Prečnik kupole	41 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm

INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492
Broj porudžbine 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

