

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	85 mm
Larghezza battistrada	90 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	90 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata a 6 km/h	640 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,58 kg

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Numero d'ordine 00832616
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

