

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2400 kg
6 公里/小时的载重	2000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	4000 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	355 mm
总宽度	140 mm
总重量	21.52 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	锌铁（透明）
偏移量	76 mm
旋转半径	230 mm
转向干涉	460 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	140 mm

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最大）	140 mm
上板孔直径	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

订单号 00863069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

