PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●○○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●● |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Elastech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 600 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 500 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1000 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 3,48 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Bladstål, tungt |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Grå/ingen afsmitning |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Bestillingsnummer 00830559

**Produkttegninger**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Bestillingsnummer 00830559




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH