

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Numer zamówienia 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	900 kg
Nośność przy 6 km/h	720 kg
Nośność statyczne	1800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,532 kg

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	95 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	95 mm
Szerokość korpusu	95 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Typ łożyska	6204

NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Numer zamówienia 00801060

RYSUNKI TECHNICZNE

