

LINEA

5947UAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea                           |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 130 kg                          |
| Capacidad de carga estática   | 260 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                           |
| Altura total                  | 145 mm                          |
| Ancho total                   | 82 mm                           |
| Peso total                    | 1,076 kg                        |

ARO

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                      |
| Diámetro                           | 125 mm                                       |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                                        |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                                   |

SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 129 mm                           |
| Interferencia de giro    | 258 mm                           |
| Diámetro del domo        | 52 mm                            |
| Inoxidable               | ✓                                |

AJUSTE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste     | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 28 mm                  |
| Longitud del Perno | 40 mm                  |



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño

# LINEA

5947UAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

