

## ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 161 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,73 kg                           |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| Formă Furcă               | Larg                |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi |
| Culoare                   | Pasivat în albastru |
| Offset                    | 55 mm               |
| Raza de pivotare          | 117,5 mm            |
| Interferență pivotantă    | 235 mm              |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru        |
| Lagăr                                   | Rulment cu role             |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 37 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

