

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015

EAN 4031582378269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea safety
Korpusa tips	Automātiskā bloķēšanas sistēma
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	75,5 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,19 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	23 mm
Pagrieziņa rādiuss	65 mm
Grozāms savienojums	130 mm
Kupola diametrs	30 mm
Ieteikums	Piespiediet atbrīvot 23 N un atsperes gājiena garumu 8 mm.

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

Vācijas
dizaineru
klubsInterzum
balvaproduct
design
award«IF
Design»
balva

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015



EAN 4031582378269

Pasūtījuma numurs 00771095

Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Vācijas
dizaineru
klubs



Interzum
balva



product
design
award

«IF
Design»
balva