



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO


Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	420 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	350 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,94 kg

RODA


Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	15 mm
Comprimento do cubo	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Tipo de rolamento	6002
Adequado para	linde_jungh_mic



NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 H140

EAN 4031582389300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.