

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Aviana
Emise CO2 (rozsah 3)	2.53
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	104,5 mm
Stavební výška	69 mm
Celková hmotnost	0,72 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	29 mm
Poloměr otáčení	69,5 mm
Průměr otáčení	138 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Běhounu	Antracitově šedá (RAL7016)
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	51 mm
Poloha závitů šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	2



Ocenění
Red Dot
Design
Award



Německá
cena za
Design

AVIANA


5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



Ocenění
Red Dot
Design
Award



Německá
cena za
Design