# LINEA

## 5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474

Numéro de commande 09770806

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 109 mm |
| Diamètre d'encombrement | 218 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Diamètre de l’alésage | 0 mm |
| Longueur de moyeu | 0 mm |
| Largeur du corps de roue | 20 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea |
| Capacité de charge à 3 km/h | 130 kg |
| Conducteur d’électricité | no |
| Inoxydable | yes |
| Capacité de charge statique | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 143 mm |
| Largeur totale | 82 mm |
| Poids | 0.81 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474

Numéro de commande 00770806

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH