

ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha stainless
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	128 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,57 kg

SUPORTE

Material da caixa	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Aço inoxidável

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinza prateado (RAL7001)
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	34 mm
Largura do corpo	34 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	100 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Número de encomenda 00035521

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

