

## COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	86 mm
总宽度	24 mm
总重量	0.03 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	25 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	23 mm
旋转半径	82 mm
转向干涉	164 mm
圆顶直径	24.5 mm
螺纹直径	0 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	35 mm
上板宽	30 mm
上板孔长度 (最大)	23 mm
上板孔宽度 (最大)	28 mm
上板孔直径	4.2 mm
阀杆长度	15 mm

产品信息

# COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

