

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Rendelési szám 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6201

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	290 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	240 kg
Statikus teherbírás	480 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,169 kg

DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Rendelési szám 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

