

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525

Objednávací číslo 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,576 kg

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525
Objednáací číslo 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

