

# GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-12

EAN 4031582370850



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm
Poids global	0,406 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	12 mm

# GALEA STAINLESS

5080PIO100P30-12

EAN 4031582370850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

