INFORMACIJE O PROIZVODU

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●○○○
Buka u pokretu	●●●●●
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	540 kg
Nosivost na 6 km/h	450 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	1.12 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Čelik od limova, težak
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Crni mlaz (sličan RAL9005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Broj porudžbine 00834683

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Broj pogonidžbine 00834683

