INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# PURETECH AIR

## DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ● ○ ○ ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Puretech air |
| Tip | Roată |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 150 kg |
| Greutate totală | 0,8 kg |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Tread hardness | moale |
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă pneumatică, profil linie |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 58 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 55 Pe malul A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH