

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Levina light
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna težina	0.18 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Pravo
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	27 mm
okretni radijus	73 mm
Otpor okretanju	146 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

