

## STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Numéro de commande 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 100 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 33 mm                             |
| Largeur totale                  | 52 mm                             |
| Poids                           | 0,047 kg                          |

## ROUE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                   |
| Bandage                  | Identique au corps de roue  |
| Roulement                | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                      | Riveté                      |
| Pare-fils                | Sans pare-fils              |
| Diamètre                 | 35 mm                       |
| Largeur du bandage       | 12 mm                       |
| Largeur du corps de roue | 12 mm                       |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Polyamide               |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée        |
| Pivot                   | Tige pivotante          |
| Couleur                 | Noir graphite (RAL9011) |
| Déport                  | 12 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 37 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 74 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 15,2 mm                 |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 9 mm                          |

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Numéro de commande 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

