



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Nazwa produktu                 | Lumina         |
| Typ                            | Kółko obrotowe |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak            |
| Nierdzewne                     | Nie            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C          |
| Wysokość całkowita             | 61 mm          |
| Szerokość całkowita            | 55 mm          |
| Waga całkowita                 | 0,11 kg        |

#### OBUDOWA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Polipropylen                             |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa koła, zamknięta, z kopułą |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień, obrotowy                        |
| Promień działania koła | 51 mm                                    |
| Zasięg działania koła  | 102 mm                                   |
| Średnica kopuły        | 45 mm                                    |

#### KOŁO

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen, przewodzący elektrycznie            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa        |
| Oś                   | Nitowane                                          |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                                 |
| Średnica             | 50 mm                                             |
| Szerokość Bieżnia    | 8 mm                                              |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                        |

#### MOCOWANIE

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
| Średnica Trzpień | 11 mm                                           |

# LUMINA

A520YGI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

