

STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto | Stylea |
| Tipo | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 80 kg |
| Portata statica | 160 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 75 mm |
| Larghezza complessiva | 54 mm |

RUOTA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse | Rivettato |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 15 mm |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Materiale | Poilammide |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 23 mm |
| Raggio di piroettamento | 81 mm |
| Ingombro di piroettamento | 162 mm |
| Diametro cuffia superiore | 30 mm |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
| Larghezza della piastra | 60 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |

STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

