



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	120 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	240 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	124 mm
Àmplia general	82 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	32 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	72 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	76 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	44,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	52 mm
Placa de diàmetre	11 mm

LINEA

5940UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



product
design
award

Premi IF
Disseny