

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	163 mm

## BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

## FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	32 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

