

## ALPHA STAINLESS

8470POO125P63-WHITE TFR

EAN 4031582480511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha stainless                     |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 250 kg                              |
| Portata statica                     | 500 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Altezza totale                      | 161 mm                              |
| Peso complessivo                    | 0,66 kg                             |

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene      |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano   |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 125 mm             |
| Larghezza battistrada       | 40 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D         |

## SUPPORTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella      | Largo                         |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere          |
| Disassamento              | 55 mm                         |
| Raggio di piroettamento   | 123 mm                        |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm                        |
| Inossidabile              | ✓                             |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8470POO125P63-WHITE TFR

EAN 4031582480511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

