

ALPHA

3478PVJ200P63

EAN 4031582378009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●○○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Statique Capacité de charge	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	240 mm
Poids global	2,476 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA

3478PVJ200P63

EAN 4031582378009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

