

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech air
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	150 kg
Waga całkowita	1,04 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Opona pneumatyczna, profil blokowy
Łożysko	Łożysko walcowe
Ostony gwintu	Bez ostony gwintu
Średnica	260 mm
Szerokość Bieżnia	85 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	74 mm
Twardość Bieżnia (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numer zamówienia 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

