

# AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 80 kg                                       |
| Электропроводящий                     | Да  |
| Нержавеющая сталь                     | Нет   |
| Грузоподъемность статическая          | 160 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 138 mm                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 43,5 mm                 |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                            |
| Материал протектора     | Литая резина, черная,<br>электропроводная |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник                 |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                          |
| Диаметр                 | 100 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                     |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                            |

## ФИТИНГ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель,<br>квадратный           |
| Распорный фитинг (минимум)  | 36 mm  |
| Распорный фитинг (максимум) | 40 mm  |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр<br>пробирки при заказе. |

# AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

