

ALPHA

3477ITP100P62

EAN 4031582305197

Numéro de commande 00000467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	1.18 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

