

## LEVINA

5370PJO125P30-13 TFR

EAN 4031582400274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Levina                          |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 161 mm                          |
| Peso complessivo                    | 0,526 kg                        |

## RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 125 mm              |
| Larghezza battistrada       | 32 mm               |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A          |

## SUPPORTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale                 | Poilammide           |
| Forma della forcella      | Sottile              |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere |
| Disassamento              | 38 mm                |
| Raggio di piroettamento   | 100,5 mm             |
| Ingombro di piroettamento | 201 mm               |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

Premio  
Universal  
DesignClub del  
progettista  
tedesco

# LEVINA


5370PJO125P30-13 TFR

EAN 4031582400274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Premio  
Universal  
Design



Club del  
progettista  
tedesco