

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,22 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 82 mm |
| Diamètre d'encombrement | 164 mm |
| Diamètre du dôme | 41 mm |

ROUE

| | |
|--------------------------|---|
| Corps de roue | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur de la roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Largeur du corps de roue | 19 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

FIXATION

| | |
|--------------------------|---|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm |
| Note | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

AGILA

2475DYK050P30-11

EAN 4031582344318

Numéro de commande 00005489
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

