

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,136 kg

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

