

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	72 mm
전체 체중	0.255 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	큰 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	24 mm

## 피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경	11 mm

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

