

GALEA STAINLESS

5087PIO125P30-12

EAN 4031582370959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	162 mm
Greutate totală	0,5405 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	205 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	12 mm

GALEA STAINLESS

5087PIO125P30-12

EAN 4031582370959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

