

AGILA

2470PIO100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582371383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	138 mm
Общий вес	0,366 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	88 mm
Поворотное соединение	176 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (минимум)	21,5 mm
Распорный фитинг (максимум)	24 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

AGILA

2470PIO100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582371383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

