ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

KAPPA LOAD

9651TOO200P63



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●○○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	2400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	245 mm
Загальна вага	4,77 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Офсет (Зсув)	59 mm
Радіус повороту	159 mm
Поворотне з’єднання	318 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9651TOO200P63

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH