ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 70 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 140 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 57 mm |
| Общий вес | 0,32 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 25 mm |
| Радиус поворота | 77 mm |
| Поворотное соединение | 155 mm |
| Диаметр купола | 53 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 50 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Ширина тела | 20 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Номер заказа 00030578

**Чертежи изделия**




